


## GABARITO DE MONTAGEM - CLEAR EXACT



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RESINA CR INCOLOR	RESINA IMPACT INCOLOR	RESINA PHOTOMAX®NANOTECH
Altura: 15 a 20 mm	Altura: 15 a 20 mm	Altura: 15 a 20 mm
Diâmetro: 70mm	Diâmetro: 70mm	Diâmetro: 70mm
Índice: 1.53	Índice: 1.53	Índice: 1.53
Bases Nominais: 3.00 / 5.00 / 7.00	Bases Nominais: 3.00 / 5.00 / 7.00	Bases Nominais: 3.00 / 5.00 / 7.00
Bases Reais: 3.25 / 5.15 / 7.12	Bases Reais: 3.25 / 5.15 / 7.12	Bases Reais: 3.25 / 5.15 / 7.12

### INSTRUÇÕES:

- Este gabarito deve ser utilizado apenas para montagem de lentes **Clear EXACT** nas resinas Incolor, Impact e PhotoMax®NANOTech;
- Imprima o PDF **sem redução** e, para assegurar-se que o gabarito esteja na escala adequada, utilize uma régua para medir as bordas e observe se as medidas estão corretas: 260mm de largura e 100mm de altura, conforme descrito na imagem;
- Não nos responsabilizamos por problemas de montagens gerados pela utilização de gabaritos de terceiros.